



# Sűrített levegő előkészítő egység kombináció

## LFRS-3/4-D-DI-MAXI-KA

Cikkszám: 195190

FESTO

lezárható szabályozógombbal és manométerrel, 12 bar névleges nyomásra, olajozatlan levegőhöz.



### Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Maxi
Sorozat	D
Működtetés biztosító zár	Forgatógomb, beépített zárral
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Szűrő finomság	40 µm
Kondenzátum leeresztő	kézzel forgatható
Konstruktív felépítés	Elágazó modul Szűrő szabályzó manométerrel
Max.kondenzátum mennyiség	43 cm <sup>3</sup>
Csészevédő	Fém védőkosár
Nyomás látjelző	manométerrel
Nyomásszabályozási tartomány	0.5 ... 12 bar
1 bemeneti nyomás	1 ... 16 bar
Normál névleges átáramlás	5,800 l/min
Üzemi közeg	sűrített levegő
KBK korrózióállósági osztály	2
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	2,840 g
Felfogási mód	választható/egyéb Vezeték beépítés tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G3/4
Anyag információ, ház	Horgany présöntvény
Anyag információ, csésze	PC