

kör keresztmetszetű henger CRHD-100- -PPV-A-MQ

Cikkszám: 195512

FESTO

Korrózióálló kör keresztmetszetű henger, csapágyfedél külső menettel, zárófedél sima 4 menetes furattal.



Minta ábrázolás



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	10 ... 500 mm
Dugattyú átmérő	100 mm
Csillapítás	PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Csillapítási hossz	31 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	4,418 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	4,712 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	968 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	38 g
Alapsúly 0 mm löketnél	8,357 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	115 g
Pneumatikus csatlakozás	G3/8
Material cover	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material piston rod	erősen ötvözött acél, rozsdamentes