

Fojtó-visszacsapó szelep GRXA-M5-QS-6-D

Cikkszám: 195808

FESTO

a lefúvott levegő fojtására, QS pillanat-csatlakozóval.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Lefúvás-fojtó-visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	QS-6
Pneumatikus csatlakozás 2	M5
Beállító elem	Hornycsavar
Felfogási mód	becsavarható
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	115 l/min
Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban	70 ... 110 l/min
Üzemi nyomás	0.2 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Üzemi közeg	szűrt, nem olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm szűrt, olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Normál átáramlás fojtásirányban 6 -> 0 bar	185 l/min
Normál átáramlás visszacsapó irányban 6 -> 0 bar	145 ... 170 l/min
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max.meghúzási nyomaték	1.5 Nm
Gyártmány súlya	16 g
Anyag információ, becsavarható tengely	Alumínium ötvözet
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ: kioldó gyűrű	POM
Anyag információ: szabályozó csavar	Sárgaréz
Anyag információ: lengő csatlakozás	Horgany présöntvény krómozott