

műanyag tömlő PFAN-4X0,75-NT

Cikkszám: 197061

FESTO

az élelmiszeriparban megengedett az alkalmazása, 150°C hőmérsékletig.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Külső átmérő | 4 mm |
| Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár | 37 mm |
| Belső átmérő | 2.9 mm |
| Min.hajlítási sugár | 11 mm |
| Használati útmutató | Tubing without printing |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.6 MPa |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 6 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 87 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1.5 MPa |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás | -0.95 ... 15 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 217.5 psi |
| Útmutatás az üzemi nyomáshoz | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 85 °C Water vapour: 0 - 0.15 MPa, 0 - 1.5 bar, 0 - 22 psi |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint Water (liquid, free of ice) Water vapour |
| Nyersanyag égés-ellenőrzése | UL94 V-0 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Tisztasoba kategória | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség | Lásd a bővített nyersanyag-információt lásd a megfelelőségi nyilatkozatot |
| Note on temperature of medium | Water vapour: max. 120°C |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 150 °C |
| Gyártmány súlya a hosszától függően | 0.012 kg/m |
| Pneumatikus csatlakozás | 4 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz 3 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával 3 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz |
| Szín | natúr |
| Shore keménység | D 60 +5 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material tubing | PFA |