



zárószelep HE-G1-LO

Cikkszám: 197136

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruációs felépítés	Körtolattyú
Működtetés fajtája	kézi
Tömítési elv	lágý
Lefúvás funkció	nem fojtható
Kézi segédműködtetés	nincs
Szelep funkció	3/2 bistabil
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
C érték	38.47 l/sbar
b érték	0.47
Normál névleges átáramlás	10,000 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Felfogási mód	Vezeték beépítés átmenő furattal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Áramlási irány	nem visszafordítható
Gyártmány súlya	1,000 g
Pneumatikus csatlakozás 1	G1
Pneumatikus csatlakozás 2	G1
Pneumatikus csatlakozás 3	G1
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	Alumínium présöntvény PBT