


# csatlakozó tömb

## MHP1-PR6-3-PI-PCB

Cikkszám: 197244

FESTO

MHP1-...-PI gyors kapcsolású szelepek nyomtatott lapra szereléséhez



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelephelyek max.száma	6
Üzemi nyomás	0 ... 8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 40 °C
Szelep felfogási módja	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás 1	M5
Pneumatikus csatlakozás 3	M5
Material of connecting plate	Alumínium ötvözet