

elektromos csatlakozó aljzat MHAP-PI

Cikkszám: 197260

FESTO

MHA1-P...-PI és MHP1-P...-PI csatlakozó- és teleptömbökhöz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	Clip
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	4 g
Elektromos csatlakozás	2 sarkú aljzat
Üzemi feszültségtartomány DC	≤ 60 V
Áramterhelhetőség	3 A
Kábelhossz	0.5 m
Kábel átmérő	1 mm
Kábelszerkezet	2x0,14
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-20 ... 50 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PA
Material electrical contact	Réz ötvözet, ónozva