

# Tandem henger

## ADVUT-25x4- -P-A-S6


Cikkszám: 197283

FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez, hegesztésálló kivitel.

Ennél a terméknél a FUA-... karimás felfogást csak a zárófedél oldalon lehet szerelni. Csak a külső menetes dugattyúrúdhoz szállítunk anyát.

Kifutó típus. 2010-ig szállítható.



## Adatlap

| Jellemző                            | Érték  |
|-------------------------------------|--|
| Löklet                              | 1 ... 150 mm   |
| Dugattyú átmérő                     | 25 mm  |
| Csillapítás                         | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon     |
| Beépítési helyzet                   | tetszőleges  |
| Működési mód                        | kettősműködésű   |
| Dugattyúrúd vég                     | Belső menet  |
| Konstruktív felépítés               | Dugattyú<br>Dugattyúrúd<br>Profilső                        |
| Pozíció felismerés                  | közelítéskapcsolóhoz                                       |
| Változatok                          | S6: hőálló tömítések max. 120 °C-ig                        |
| Üzemi nyomás                        | 1.7 ... 10 bar   |
| Üzemi közeg                         | száritott sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli |
| KBK korrózióállósági osztály        | 2  |
| Környezeti hőmérséklet              | 0 ... 120 °C   |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás | 247 N  |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet | 1,037 N  |
| Felfogási mód                       | választható/egyéb<br>tartozékokkal<br>belső menettel       |
| Pneumatikus csatlakozás             | M5   |
| Anyag információ, fedél             | Alumínium ötvözet<br>eloxált                               |
| Anyag információ, tömítések         | FPM  |
| Anyag információ, ház               | Alumínium ötvözet<br>eloxált                               |
| Anyag információ, dugattyúrúd       | erősen ötvözött acél                                       |