

Szelepsziget MH2

Cikkszám: 197335

FESTO

gyorskapcsoló szelepekkel.

Kifutó típus. 2007-ig szállítható

A konfiguráláshoz a gyártmányt először tegye a kosárba.

Ennél a gyártmánynál a műszaki adatok és a megfelelő tartozékok a konfiguráció függvényében az adatlapon szereplőtől eltérőek lehetnek.



Minta ábrázolás

Adatlap

~ConfIndependentDatasheet

Jellemző	Érték
Szelep funkció	3/2 zárt monostabil 3/2 nyitott monostabil
Normál névleges átáramlás	100 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozó	M5
Üzemi nyomás	-0.9 ... 8 bar
Elektrische Ansteuerung	Egyedi csatlakozás Multipol
Szelephelyek max.száma	10
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 40 °C
Méret	10 mm
Védettség	IP40 IP65
Névleges méret	2 mm
Raszter méret	14 mm
Lefúvás funkció	fojtható
Működtetés fajtája	elektromos
Konstrukciós felépítés	tehermentesített ülékes szelep
Vezérlési fajta	közvetlen
Szelep felépítése	Fix raszter
Kapcsolási pozíció jelző	igen, aljzattal
Vákuumra alkalmas	igen
Névleges üzemi feszültség, DC	5 V 24 V 12 V
KBK korrózióállósági osztály	2
Közeg hőmérséklet	-5 ... 40 °C
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes