

Hangtompító U-E-1/8-S

Cikkszám: 197478
Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. Új konstrukciókhoz ne használják. Alternatív termék: lásd
Támogatás portál.

Ez a termék csak a Festo Korea vállalattól rendelhető.



Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi nyomás, vákuumgenerátor	0 ... 8 bar
Átáramlás az atmoszférához képest	1,400 l/min
Hangnyomás szint	80 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Gyártmány súlya	7.5 g
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Anyag információ, csillapító betét	bronz
Anyag információ, becsavarható tengely	Sárgaréz