

Membrános légszárító LDM-1/2-D-MAXI-1000

Cikkszám: 197511

FESTO

a száraz és tiszta levegőhöz.

Kifutó típus. 2006-ig szállítható

Figyelem: a készülék tartós kifogástalan működéséhez az üzemi levegőt 0,01µm-es finomszűrővel (maradó részecske méret < 0,1µm, maradó olajtartalom < 0,1 mg/m³) feltétlenül szűrni kell/!



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Maxi
Sorozat	D
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Konstruktív felépítés	Membrános szárító
1 bemeneti nyomás	3 ... 8.5 bar
Normál névleges átfolyás	1,000 l/min
Üzemi közeg	Levegőminőségi osztály: 1:7:1 ISO 8573-1 szerint
Nyomás alatti harmatpont csökkenés	13 °C
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 55 °C
Közeg hőmérséklet	5 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	1,770 g
Felfogási mód	választható: Vezeték beépítés tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/2
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz
Anyag információ, ház	Horgany présöntvény
Anyag információ, csésze	Alumínium ötvözet