


# Párhuzamos megfogó

## HGP-10-A-B-G2

Cikkszám: 197544

FESTO

önbeálló, belső és külső megfogóként is alkalmazható, a pozíció érzítés nélküli érzékeléséhez. Megfogó erő biztosítással, záró ...-G2.



## Adatlap

| Jellemző                                    | Érték  |
|---|--|
| Méret                                       | 10   |
| Löket megfogó pofánként                     | 3 mm   |
| Max.kicserélési pontosság                   | 0.2 mm   |
| Ismétlési pontosság, megfogó                | ≤ 0.04 mm  |
| Megfogó ujjak száma                         | 2  |
| Működési mód                                | kettősműködésű   |
| Megfogó funkció                             | párhuzamos   |
| Megfogó erő biztosítás                      | záráskor, G2   |
| Konstruktív felépítés                       | Kar  |
| Pozíció felismerés                          | közelítéskapcsolóhoz   |
| Üzemi nyomás                                | 5 ... 8 bar  |
| Max.működési frekvencia, megfogó            | 4 Hz   |
| Min.nyitási idő 6 bar-nál                   | 33 ms  |
| Min.zárási idő 6 bar-nál                    | 29 ms  |
| Üzemi közeg                                 | szűrt, nem olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm<br>szűrt, olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm |
| KBK korrózióállósági osztály                | 1  |
| Környezeti hőmérséklet                      | 10 ... 60 °C   |
| Max.erő a megfogó pofán, Fz, dinamikus      | 2.5 N  |
| Max.erő a megfogó pofán, Fz, statikus       | 25 N   |
| Max.nyomaték a megfogó pofán, Mx, dinamikus | 0.05 Nm  |
| Max.nyomaték a megfogó pofán, Mx, statikus  | 0.5 Nm   |
| Max.nyomaték a megfogó pofán, My, dinamikus | 0.05 Nm  |
| Max.nyomaték a megfogó pofán, My, statikus  | 0.5 Nm   |
| Max.nyomaték a megfogó pofán, Mz, dinamikus | 0.05 Nm  |
| Max.nyomaték a megfogó pofán, Mz, statikus  | 0.5 Nm   |
| Gyártmány súlya                             | 76 g   |
| Felfogási mód                               | választható/egyéb<br>átmenő furattal<br>belső menettel   |
| Pneumatikus csatlakozás                     | M3   |
| Anyag megjegyzés                            | Réz- és PTFE-mentes  |
| Anyag információ, zárósapka                 | PA   |
| Anyag információ, ház                       | Alumínium ötvözet<br>keményre oxidált  |
| Anyag információ, megfogó pofák             | erősen ötvözött acél, rozsdamentes   |