

műanyag spiráltömlő PUN-8X1,25-S-6-BL

Cikkszám: 197595

FESTO

nagyon rugalmas, a legmesszebb menőkig hidrolízis-álló.



Adatlap

Jellemző	Érték
Működési hossz	6 m
Külső átmérő	8 mm
Blokk hossza	0.904 m
Belső átmérő	5.7 mm
Tekerics átmérő	60 mm
Menetszám	87
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító hely	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-35 ... 60 °C
Gyártmány súlya	440 g
Pneumatikus csatlakozás	8 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz 6 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával 6 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz
Szín	kék
Shore keménység	D 52 +/-3
Material tubing	TPE-U(PU)