

műanyag spiráltömlő PUN-12X2-S-6-BL

Cikkszám: 197601

FESTO

nagyon rugalmas, a legmesszebb menőkig hidrolízis-álló.



Adatlap

Jellemző	Érték
Működési hossz	6 m
Külső átmérő	12 mm
Blokk hossza	0.98 m
Belső átmérő	8 mm
Tekerics átmérő	95 mm
Menetszám	64
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító hely	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-35 ... 60 °C
Gyártmány súlya	1,300 g
Pneumatikus csatlakozás	12 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz
Szín	kék
Shore keménység	D 52 +/-3
Material tubing	TPE-U(PU)