

# DUO spirál műanyag cső PUN-4X0,75-S-1,5-DUO-BS

Cikkszám: 197619

FESTO

nagyon rugalmas, a legmesszebb menőkig hidrolízis-álló.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Működési hossz	1.5 m
Külső átmérő	4 mm
Blokk hossza	0.668 m
Belső átmérő	2.6 mm
Tekerics átmérő	25 mm
Menetszám	70
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító hely	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-35 ... 60 °C
Gyártmány súlya	84 g
Pneumatikus csatlakozás	4 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz 3 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával 3 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz
Szín	kék/fekete
Shore keménység	D 52 +/-3
Material tubing	TPE-U(PU)