


# axiális készlet EAMM-A-D32-40P

Cikkszám: 1976465

★ Sztenderd termék program

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                      | Érték          |
|-------------------------------|----------------|
| Beépítési helyzet             | tetszőleges    |
| PWIS conformity               | VDMA24364-B2-L |
| Tárolási hőmérséklet          | -25 ... 60 °C  |
| Relatív légnedvesség          | 0 - 95 %       |
| Védettség                     | IP40           |
| Környezeti hőmérséklet        | -10 ... 60 °C  |
| Átvihető forgató nyomaték     | 1.6 Nm         |
| Gyártmány súlya               | 160 g          |
| Csatlakozófelület, szabályozó | D32A<br>D32B   |
| Interfész kód, motor In       | 40P            |
| Anyag megjegyzés              | RoHS konform   |