


Szelepsziget CDVI5.0

Cikkszám: 197648

FESTO

CDVI szelepsziget, Clean Design.



Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Szelep funkció	3/2 zárt monostabil 3/2 nyitott/zárt monostabil 3/2 nyitott monostabil 2/2 nyitott monostabil 2/2 zárt monostabil 5/3 zárt 5/3 lefúvott 5/3 tápnyomás alatt 5/2 bistabil 2x3/2 zárt monostabil 2x3/2 nyitott monostabil 5/2 monostabil
Szelep méret	24 mm
Max. normál névleges átáramlás	650 l/perc 24 mm esetén
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Engedély	C-Tick
A következő szabványon alapul:	ISO 14159 EN 1672-2
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
KBK korrózióállósági osztály	3
Közeg hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Védettség	IP65 IP67 IP66 NEMA 4
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Elektromos csatlakoztatás	Többpólusú Feldbus
Kapcsolási pozíció jelző	LED
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Működtetés fajtája	elektromos
Elektromos be-/kimeneti rendszer	igen
Szelepsziget típus	15
Szelephelyek max.száma	16
Szelep felépítése	moduláris