

# műanyag spiráltömlő

## PPS-6-7,5-1/4-BL

Cikkszám: 19796

FESTO

2 forgó csavarzattal és tömítő gyűrűvel, poliamid (élelmiszeriparban nem megengedett az alkalmazása).



## Adatlap

Jellemző	Érték
Működési hossz	7.5 m
Külső átmérő	7.8 mm
Blokk hossza	0.43 m
Belső átmérő	6.2 mm
Tekerics átmérő	75 mm
Menetszám	43
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 17.2 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 80 °C
Névleges meghúzási nyomaték	11 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 20 %
Gyártmány súlya	298 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	Külső menet: G1/4
Szín	kék
Material of connecting thread	Sárgaréz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material buckling protection	Acél Horganyzott
Material tubing	Poliamid 12