

légpárnás lap ATBT-100-500

Cikkszám: 2109871

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	100
Csapágyhossz	500 mm
Beépítési helyzet	vízszintes
Felfogási mód	horonyanyával
Pneumatikus csatlakozás	G1/4
Üzemi nyomás	≤ 2 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [1:4:1] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
Környezeti hőmérséklet	10 ... 50 °C
Közeg hőmérséklet	10 ... 50 °C
KBK korrózióállósági osztály	2
Gyártmány súlya a hosszról függően	3.6 kg/m
Shore keménység	D 80 +/-5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Max. felületi terhelés működés közben	400 kg/m ²
A repülési magasság ismétlési pontossága	±10 μm
Egyenesség, beállítva	60 μm
Egyenesség, felszerelve	110 μm