


pozícionáló CMSX-P-S-C-U-F1-D-50-C-G1

Cikkszám: 2110841

FESTO

electropneumatic, for double-acting pneumatic quarter turn actuators, standard nominal flow rate 50 l/min, holding regulating action safety function, 4-wire, power supply 24 VDC, setpoint input 0/4-20 mA, 0-10 V, position feedback signal 4...20 mA.



Adatlap

Jellemző	Érték
Érzékelési tartomány fokokban	0 ... 100 deg
A következő szabványnak felel meg:	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Rövidzár védett	igen
Polaritás felcserélése elleni védelem	alapjelhez üzemi feszültség csatlakozókhoz
Kijelző típusa	háttérvilágítású LCD
Beállítási lehetőségek	kijelzőn és gombokon keresztül
Technológiai szelep jelleggörbe típusa	Szabodon állítható 21támasztó ponton keresztül lineáris, egyenlő százalékos (1:25, 1:33, 1:50)
Tömítési karakterisztika	beállítható automatikus
Szabályozási tartomány adaptálása	beállítható
Hatásirány	beállítható emelkedő / ereszkedő
Üzemi nyomás	3 ... 8 bar
Alapjel	0 - 20 mA 4 - 20 mA 0 - 10 V
Biztonsági figyelmeztetés	Safety position: in the case of a broken cable or operating voltage failure, the regulating action is to hold.
Üzemi feszültségtartomány DC	21.6 ... 26.4 V
Max. terhelő ellenállás, áram kimenet	500 Ohm
Üresjáratú áram	100 ... 300 mA
Max. áramfelvétel	1 A
Max.kimeneti áram	500 mA
Kapcsolási szint	Jel 0: <= 5 V Jel 1: >= 10 V
A holttér mérete	0.1 ... 10 %
Engedély	RCM Mark
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Védettség	IP65
Közeg hőmérséklet	-5 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 60 °C
Kábel csavarzat	M20x1,5
UV ellenállóképesség	igen
Felfogási mód	ISO 5211 szerinti karimán tartozékokkal
Gyártmány súlya	970 g
Pneumatikus csatlakozás	G1/8

Jellemző	Érték
Normál névleges átáramlás	50 l/min
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PC
Material thread piece	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material seals	NBR
Material adapter plate	Alumínium
Material plate	Alumínium
Material cable connection	PA
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C