

gyorscsatlakozó aljzat KD4-1/2-A

Cikkszám: 2145

FESTO

önzáró



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	10 mm
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 12 bar
Normál névleges átáramlás	1,301 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Névleges meghúzási nyomaték	32.5 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 20 %
Gyártmány súlya	78 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: G1/2
Anyag megjegyzés	RoHS konform