

csatlakozó dugó KS4-N-6

Cikkszám: 2152

FESTO

[önbeálló csőcsatlakozásokhoz.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	4.5 mm
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 12 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:--] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	15 g
Pneumatikus csatlakozás 1	N-6
Anyag megjegyzés	RoHS konform