

flexopneu-cső

P-6-BL

Cikkszám: 2231
Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	13 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	45 mm
Belső átmérő	6 mm
Min.hajlítási sugár	20 mm
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.144 kg/m
Pneumatikus csatlakozás	für Stecktülle Innen-Ø 6 mm
Szín	kék
Shore keménység	A 68 +/- 5
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Anyag információ, cső	NBR