

axiális készlet EAMM-A-D32-40G-S1

Cikkszám: 2256396

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	6.5 Nm
Gyártmány súlya	420 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D32A D32B
Interfészkód, motor In	40G
Anyag megjegyzés	RoHS konform