

# hajtás


## EMGA-60-P-G5-EAS-60

Cikkszám: 2297687

★ Sztenderd termék program

[Megfelelő szervomotorokhoz.](#)

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Hajtómű karima mérete	60 mm
Motor karima mérete	60 mm
Elfordítási játék	0.17 deg
Hajtómű típus	Bolygókerékes hajtómű
Hajtómű áttétel	5:1
Max. bemenő fordulatszám	13,000 1/min
Hajtás üzemi hőmérséklete	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Tartós kimenő nyomaték	40 Nm
Tehetetlenségi nyomaték, hajtómű	0.078 kgcm <sup>2</sup>
Max. kimenő nyomaték	64 Nm
Max. hatásfok	98 %
Csavaró merevség	2.3 Nm/arcmin
Gyártmány súlya	900 g
Hajtómű csatlakozás, kimenő tengelycsap	60H
Hajtómű csatlakozás, hajtó tengelycsap	60P
Anyag megjegyzés	RoHS konform