

hajtás


EMGA-80-P-G5-EAS-80

Cikkszám: 2297691

★ Sztenderd termék program

[Megfelelő szervomotorokhoz.](#)

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Hajtómű karima mérete	80 mm
Motor karima mérete	80 mm
Elfordítási játék	0.12 deg
Hajtómű típus	Bolygókeres hajtómű
Hajtómű áttétel	5:1
Max. bemenő fordulatszám	7,000 1/min
Hajtás üzemi hőmérséklete	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Tartós kimenő nyomaték	110 Nm
Tehetlenségi nyomaték, hajtómű	0.45 kgcm ²
Max. kimenő nyomaték	176 Nm
Max. hatásfok	98 %
Csavaró merevség	6 Nm/arcmin
Gyártmány súlya	2,000 g
Hajtómű csatlakozás, kimenő tengelycsap	80G
Hajtómű csatlakozás, hajtó tengelycsap	80P
Anyag megjegyzés	RoHS konform