


# hangtompító U-1/2

Cikkszám: 2310

★ Sztenderd termék program

FESTO

Pneumatikus komponensek légtelenítő csatlakozásainak zajcsökkentésére és a csatlakozások elszennyeződésének elkerülésére.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Átáramlás az atmoszférához képest	10,300 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-:] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Hangnyomás szint	82 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 70 °C
Gyártmány súlya	58.2 g
Pneumatikus csatlakozás	G1/2
Material of silencer insert	PE
Anyag megjegyzés	RoHS konform