


kör keresztmetszetű henger

EG-16-80

Cikkszám: 2421

FESTO

[rugóvisszatérítéssel.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	80 mm
Dugattyú átmérő	16 mm
Csillapítás	nincs csillapítás
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Változatok	egyoldalú dugattyúrúd
Üzemi nyomás	2 ... 8 bar
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	121 N
Pneumatikus csatlakozás	G1/8