

# szorító hüvely EAMH-110-12-C34

Cikkszám: 2429556

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	110
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	32.1 kgmm <sup>2</sup>
Gyártmány súlya	229 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform