

# vezetőegység EAGF-V2-KF-100-

Cikkszám: 2608532

FESTO

ESBF elektromos hengerhez.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	100
Löklet	1 ... 550 mm
Holtjáték	0 µm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezetékek
Konstrukciós felépítés	Vezetékek
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Max.erő, Fy	2,300 N
Max. erő Fy statikus	3,120 N
Max.erő, Fz	2,300 N
Max. erő Fz statikus	3,120 N
Max. Mx nyomaték	198 Nm
Max.nyomaték, Mx, statikus	268 Nm
Max. My nyomaték	197 Nm
Max.nyomaték, My, statikus	267 Nm
Max. Mz nyomaték	197 Nm
Max.nyomaték, Mz, statikus	267 Nm
Tolóerő	40 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	6,148 g
Alapsúly 0 mm löketnél	13,263 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	76 g 76 g
A mozgatott tömeg súlypontja 0 mm löket esetén	47 mm
Ráhagyás a mozgatott tömeg súlypontjához 10 mm löketenként	3.6 mm
Felfogási mód	belső menettel
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of guide component	Nemesíthető acél
Material housing	Alumínium ötvözet eloxált
Material yoke plate	Acél