

# csuklós henger


## DFAW-50-75-B4-PPSA

Cikkszám: 2689552

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2019-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték  |
|--|--|
| Löklet                                     | 75 mm  |
| Dugattyú átmérő                            | 50 mm  |
| Villásfej szélesség                        | 16.5 mm  |
| Lengő felfogás szélesség                   | 16.5 mm  |
| Csillapítás                                | PPS: önbeálló pneumatikus véghelyzet csillapítás                                     |
| Beépítési helyzet                          | tetszőleges  |
| Konstrukciós felépítés                     | Dugattyú<br>Dugattyúrúd villásfejjel<br>Lengő felfogás a csapágyfedélen<br>Hengercső |
| Sebességszabályozás                        | Beépített fojtószelep mindkét oldalon  |
| Pozíció felismerés                         | közelítéskapcsolóhoz   |
| Dugattyúrúd vég                            | Külső menet villás fejjel  |
| Üzemi nyomás                               | 1 ... 10 bar   |
| Működési mód                               | kettősműködésű   |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                                      |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)                       |
| KBK korrózióállósági osztály               | 0 - nincs korróziós károsodás  |
| Környezeti hőmérséklet                     | -10 ... 60 °C  |
| Csillapítási hossz                         | 24 mm  |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás        | 990 N  |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet        | 1,178 N  |
| Mozgatott tömeg 0 mm löketnél              | 539 g  |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként         | 37 g   |
| Alapsúly 0 mm löketnél                     | 1,103 g  |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként         | 25 g   |
| Alternatív csatlakozások                   | lásd a termék rajzát   |
| Felfogási mód                              | lengő felfogással a csapágyfedélen<br>tartozékokkal                                  |
| Pneumatikus csatlakozás                    | G1/4   |
| Material rod clevis                        | Alumínium présöntvény<br>eloxált   |
| Anyag megjegyzés                           | RoHS konform   |
| Material wiper seal                        | bronz  |
| Material cover                             | Alumínium présöntvény  |
| Material seals                             | NBR  |
| Material piston rod                        | Nemesíthető acél<br>keménykrómozott  |
| Material cylinder barrel                   | Alumínium ötvözet<br>eloxált   |