


tömlőhenger EB-80-20

Cikkszám: 2748903

FESTO

nem igényel karbantartást, nincs stick-slip hatás.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	80
Szükséges beépítési átmérő	95 mm
Löklet	20 mm
Max. magasság, dugattyúrúd kint	70 mm
Max. billenési szög	10 deg
Max. offset	5 mm
Min. beépítési magasság	50 mm
Működési mód	egyszeres működtetésű
Üzemi nyomás	0 ... 8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 70 °C
Visszaállító erő	400 N
Gyártmány súlya	500 g
Felfogási mód	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material bellows	CR
Material housing	Alumínium öntvény