

# tömlőhenger EB-80-45

Cikkszám: 2748904

FESTO

nem igényel karbantartást, nincs stick-slip hatás.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	80
Szükséges beépítési átmérő	95 mm
Löklet	45 mm
Max. magasság, dugattyúrúd kint	110 mm
Max. billenési szög	15 deg
Max. offset	10 mm
Min. beépítési magasság	65 mm
Működési mód	egyszeres működtetésű
Üzemi nyomás	0 ... 8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:~:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 70 °C
Visszaállító erő	200 N
Gyártmány súlya	500 g
Felfogási mód	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material bellows	CR
Material housing	Alumínium öntvény