


vezetőegység EAGF-V2-KF-50-200

Cikkszám: 2784152

★ Sztenderd termék program

[ESBF elektromos hengerhez.](#)

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	50
Löklet	200 mm
Holtjáték	0 µm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezetékek
Konstruktív felépítés	Vezeték
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Max.erő, Fy	1,260 N
Max. erő Fy statikus	1,600 N
Max.erő, Fz	1,260 N
Max. erő Fz statikus	1,600 N
Max. Mx nyomaték	65 Nm
Max.nyomaték, Mx, statikus	83 Nm
Max. My nyomaték	70 Nm
Max.nyomaték, My, statikus	89 Nm
Max. Mz nyomaték	70 Nm
Max.nyomaték, Mz, statikus	89 Nm
Tolóerő	15 N
Mozgatott tömeg	1,995 g
Gyártmány súlya	5,039 g
A mozgatott tömeg súlypontja 0 mm löket esetén	46 mm
Ráhagyás a mozgatott tömeg súlypontjához 10 mm löketenként	4.3 mm
Felfogási mód	belső menettel
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of guide component	Nemesíthető acél
Material housing	Alumínium ötvözet eloxált
Material yoke plate	Acél