

párhuzamos építőkészlet EAMM-U-70-D40-70A-96-S1

Cikkszám: 2786316

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------|-----------------------|
| Méret | 70 |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Hajtómű áttétel | 1:1 |
| Max.fordulatszám | 5,000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Tárolási hőmérséklet | -25 ... 60 °C |
| Relatív légnedvesség | 0 - 95 % |
| Védettség | IP65 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Tehetlenségi nyomaték | 118 kgmm ² |
| Üresjárási nyomaték | 0.18 Nm |
| Átvihető forgató nyomaték | 7 Nm |
| Gyártmány súlya | 1,730 g |
| Csatlakozófelület, szabályozó | D40B |
| Interfész kód, motor In | 70A |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |