

# párhuzamos építőkészlet EAMM-U-70-D40-52B/C-96-S1

Cikkszám: 2786845

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	70
Beépítési helyzet	tetszőleges
Hajtómű áttétel	1:1
Max.fordulatszám	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	118 kgmm <sup>2</sup>
Üresjárási nyomaték	0.18 Nm
Átvihető forgató nyomaték	7 Nm
Gyártmány súlya	1,800 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D40B
Interfész kód, motor In	52B 52C
Anyag megjegyzés	RoHS konform