

# szorító hüvely EAMH-86-10-C27.3-P

Cikkszám: 2789365

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	86
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	9 kgmm <sup>2</sup>
Gyártmány súlya	115 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform