

párhuzamos építőkészlet EAMM-U-110-D50-60G-120-S1

Cikkszám: 2798665

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------|-----------------------|
| Méret | 110 |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Hajtómű áttétel | 1:1 |
| Max.fordulatszám | 5,000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Tárolási hőmérséklet | -25 ... 60 °C |
| Relatív légnedvesség | 0 - 95 % |
| Védettség | IP65 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Tehetlenségi nyomaték | 799 kgmm ² |
| Üresjárási nyomaték | 0.3 Nm |
| Átvihető forgató nyomaték | 25 Nm |
| Gyártmány súlya | 5,320 g |
| Csatlakozófelület, szabályozó | D50B |
| Interfész kód, motor In | 60G |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |