

# Kör keresztmetszetű henger

## DGS-40- -S2


Cikkszám: 2807

Kifutó termék

[véghelyzet-csillapítás nélkül.](#)

[Kifutó típus. 2016-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)

FESTO



Minta ábrázolás

## Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	1 ... 2,000 mm
Dugattyú átmérő	40 mm
Csillapítás	nincs csillapítás
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Változatok	Átmenő dugattyúrúd
Üzemi nyomás	0.6 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	633 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	633 N
Pneumatikus csatlakozás	G1/4