


csatlakozó tömb

MRS-2

Cikkszám: 2844247

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	2
Szelephelyek max.száma	2
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Max. meghúzási nyomaték, szelep felfogás	2.5 Nm
Max. meghúzási forgatónyomaték, falra szerelés	4 Nm
Gyártmány súlya	365 g
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of connecting plate	Alumínium ötvözet