


# fékező ellenállás CACR-LE2-50-W500

Cikkszám: 2882342

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                 | Érték   |
|--|---|
| Méret                                    | 500   |
| Beépítési helyzet                        | szabad konvekció<br>függőleges                        |
| Pulse energy, braking resistor at 380 V  | 2,000 Ws  |
| Pulse energy, braking resistor at 780 V  | 1,800 Ws  |
| Teljesítmény 35% ED-nél és 20°C-on       | 500 W   |
| Névleges teljesítmény, fékező ellenállás | 200 W   |
| Rated output, braking resistor at 380 V  | 150 W   |
| Rated output, braking resistor at 780 V  | 120 W   |
| Ellenállás érték                         | 50 Ohm  |
| Engedély                                 | c CSA us (OL)<br>c UL us - Recognized (OL)            |
| PWIS conformity                          | VDMA24364 zone III                                    |
| Védettségi szint                         | IP65  |
| Környezeti hőmérséklet                   | 0 ... 50 °C   |
| Gyártmány súlya                          | 550 g   |
| Felfogási mód                            | átmenő furattal<br>tartozékokkal<br>választható/egyéb |
| Anyag megjegyzés                         | RoHS konform  |