


fékező ellenállás CACR-KL2-40-W2000

Cikkszám: 2882343

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	500
Beépítési helyzet	szabad konvekció függőleges
Pulse energy, braking resistor at 380 V	8,000 Ws
Pulse energy, braking resistor at 780 V	7,200 Ws
Teljesítmény 35% ED-nél és 20°C-on	2,000 W
Névleges teljesítmény, fékező ellenállás	800 W
Rated output, braking resistor at 380 V	600 W
Rated output, braking resistor at 780 V	480 W
Ellenállás érték	40 Ohm
Engedély	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettségi szint	IP65
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Gyártmány súlya	2,400 g
Felfogási mód	átmenő furattal tartozékokkal választható/egyéb
Anyag megjegyzés	RoHS konform