

Clip rögzítő AGTC-T-SG-1+Z1


Cikkszám: 2927784

Kifutó termék

FESTO

[Tartozékok rendszerezőben.](#)

[Kifutó típus. 2023-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	3/2 zárt monostabil
Pneumatikus csatlakozás 1	Belső menet: G1/4
Működtetés fajtája	mechanikus
Üzemi nyomás	2 ... 6 bar
Környezeti hőmérséklet	5 ... 40 °C
Material housing	PA erősítésű TPE-S
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU gépek irányelv szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Közeg hőmérséklet	5 ... 40 °C
Max.meghúzási nyomaték	15 Nm
Gyártmány súlya	750 g
Material of connecting thread	Alumínium ötvözet, eloxált
Anyag megjegyzés	RoHS konform
material retainer	rozsdamentes rugós acél
Material tool holder	erősen ötvözött acél
Szerszámbefogó	T horony nyomódarab