


# axiális készlet EAMM-A-D32-60H

Cikkszám: 2946760

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	6.5 Nm
Gyártmány súlya	540 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D32A D32B D32C
Interfész kód, motor In	60H
Anyag megjegyzés	RoHS konform