

# axiális készlet EAMM-A-D32-60H-S1

Cikkszám: 2946761

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	6.5 Nm
Gyártmány súlya	540 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D32A D32B
Interfészkód, motor In	60H
Anyag megjegyzés	RoHS konform