

szelep VOFD-L100T-

Cikkszám: 2964753

FESTO

directly controlled, 10 mm nominal width.



Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függnnek.

Jellemző	Érték
Szelep funkció	3/2 zárt monostabil
Működtetés fajtája	elektromos
Méret	51 mm
Normál névleges átáramlás	1,900 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 1.2 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 12 bar
Konstruktív felépítés	közvetlen vezérlésű ülékes szelep
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Védettség	IP65
Névleges méret	10 mm
Tömítési elv	lágý
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kézi segédműködtetés	nincs nyomó
Vezérlési fajta	közvetlen
Áramlási irány	reverzáló
Vákuumra alkalmas	igen
b érték	0.22
C érték	7.6 l/sbar
Átáramlás Kv nyomás alá helyezés	1.68 m3/h
Átáramlás Kv lefúvás	1.68 m3/h
Normál névleges átáramlás 2-3	1,888 l/min
Kapcsolási idő ki	60 ms
Kapcsolási idő be	40 ms
Üzemi közeg	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Közeg hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Gyártmány súlya	950 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium, ematal bevonatos