


csatlakozólap

VABS-S7-BE-B-G14-V14-A

Cikkszám: 2999476

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezérlő levegő ellátás	belső
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	2 ... 8 bar
Átáramlás Kv nyomás alá helyezés	2.2 m ³ /h
Átáramlás Kv lefűvás	8.6 m ³ /h
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-::-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP65
Gyártmány súlya	250 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	Karíma 1/4 NAMUR furatkép
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of connecting plate	Alumínium, ematal bevonatos
Material seals	NBR