


vezetőegység EAGF-V2-KF-32-

Cikkszám: 3038083

FESTO

ESBF elektromos hengerhez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
Löket	1 ... 500 mm
Holtjáték	0 µm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezetékek
Konstrukciós felépítés	Vezetékek
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Max.erő, Fy	750 N
Max. erő Fy statikus	1,020 N
Max.erő, Fz	750 N
Max. erő Fz statikus	1,020 N
Max. Mx nyomaték	28 Nm
Max.nyomaték, Mx, statikus	38 Nm
Max. My nyomaték	34 Nm
Max.nyomaték, My, statikus	46 Nm
Max. Mz nyomaték	34 Nm
Max.nyomaték, Mz, statikus	46 Nm
Tolóerő	15 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	724 g
Alapsúly 0 mm löketnél	1,685 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	18 g 18 g
A mozgatott tömeg súlypontja 0 mm löket esetén	30 mm
Ráhagyás a mozgatott tömeg súlypontjához 10 mm löketenként	4.1 mm
Felfogási mód	belső menettel
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of guide component	Nemesíthető acél
Material housing	Alumínium ötvözet eloxált
Material yoke plate	Acél