


vezetőegység EAGF-V2-KF-40-

Cikkszám: 3038089

FESTO

ESBF elektromos hengerhez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40
Löket	1 ... 500 mm
Holtjáték	0 µm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezetékek
Konstrukciós felépítés	Vezetékek
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Max.erő, Fy	1,000 N
Max. erő Fy statikus	1,260 N
Max.erő, Fz	1,000 N
Max. erő Fz statikus	1,260 N
Max. Mx nyomaték	44 Nm
Max.nyomaték, Mx, statikus	55 Nm
Max. My nyomaték	52 Nm
Max.nyomaték, My, statikus	65 Nm
Max. Mz nyomaték	52 Nm
Max.nyomaték, Mz, statikus	65 Nm
Tolóerő	15 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	1,283 g
Alapsúly 0 mm löketnél	2,517 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	32 g 32 g
A mozgatott tömeg súlypontja 0 mm löket esetén	38 mm
Ráhagyás a mozgatott tömeg súlypontjához 10 mm löketenként	4.2 mm
Felfogási mód	belső menettel
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of guide component	Nemesíthető acél
Material housing	Alumínium ötvözet eloxált
Material yoke plate	Acél