


# csatlakozólap NASE-1/4-NPT-1-ISO

Cikkszám: 30426

FESTO

ISO 5599/I szerinti csatlakozó képpel és előszerelt, beépített elektromos csatlakozással ISO 5599/II szerint. Csatlakozók oldalt.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Hossz	6 mm
Üzemi nyomás	0 ... 16 bar
Engedély	UL - Recognized (OL)
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Csatlakozólap felfogási módja	átmenő furattal
Szelep felfogási módja	becsavarható
12 vezérlő levegő csatlakozás	1/8 NPTF
14 vezérlő levegő csatlakozás	1/8 NPTF
Pneumatikus csatlakozás 1	1/4 NPTF
Pneumatikus csatlakozás 2	1/4 NPTF
Pneumatikus csatlakozás 3	1/4 NPTF
Pneumatikus csatlakozás 4	1/4 NPTF
Pneumatikus csatlakozás 5	1/4 NPTF